



Dreh-Wendeschneidplatte TNMG 160404, für mittlere Bearbeitung, Sorte: CA4515



Bestelldaten

| | |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 251582 CA4515 |
| GTIN | 4960664600304 |
| Artikelklasse | 25E |

Technische Beschreibung

| | |
|---|---------------------|
| Schnittbedingung | leicht unterbrochen |
| Vorschub f | 0,05 - 0,7 mm/U |
| Spanbrecher | STD |
| Hauptanwendung | K |
| Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung | 110 - 360 m/min |
| Eckenradius | 0,4 mm |
| Schnitttiefe a_p | 0,5 - 5 mm |
| Sorte | CA4515 |
| Schlicht/Schrupp-Zuordnung | Schrupp-Schlichten |
| Schneidstoff | HM |
| ISO-Code Wendeschneidplatte | TNMG 160404 |
| Anzahl Wechsel/Schneiden | 6 |

Produktart

Wendeschneidplatte zum Drehen