

Garant
Feinspindelset Ø 9,75 – 164 mm, Anbindung: BT40

Bestelldaten

Bestellnummer	237541 BT40
GTIN	4045197608505
Artikelklasse	29W

Beschreibung
Ausführung:

Für Ø **9,75 – 164 mm**, mit Spindelkopf Nr. 237546, Bohrstange und Zubehör im Koffer.

Erweiterbar mit Brücke Nr. 237560 bis Ø **320 mm**.

Einstellgenauigkeit 0,01 mm pro Teilstrich / über Nonius 0,002 mm im Ø.

Verwendung:

Für Ausdrehstähle mit Schaft-Ø 16 mm und Feinbohrbrücken. Bohrstangen und Wendeplattenhalter mit passender ISO-Wendeplatte Typ **CC..0602**.

Lieferumfang:

1 Spindelkopf: Nr. 237546 BT40

je 1 Bohrstange (max. Ausdrehlänge): Nr. 237630 Ø 9,75 – 15,1 mm (30 mm); Nr. 237632 Ø 14,75 – 20,1 mm (51 mm);

Nr. 237634 Ø 19,75 – 25,1 mm (72 mm); Nr. 237636 Ø 24,75 – 30,1 mm (82 mm);

Nr. 237640 Ø 29,75 – 48,1 mm (85 mm); Nr. 237642 Ø 47,75 – 88,1 mm (85 mm).

1 Brücke: Nr. 237647 zur Ø-Erweiterung von 86 – 164 mm.

1 Wendeplattenhalter zur Brücke: Nr. 237564 06

1 Wendeplatte: Nr. 260052 Gr. CU7010 (CCMT 060204)

Ersatzteil:

Wendeplattenschraube Nr. 219830.

Empfehlung:

Vorzugsweise mit Wendeplatten Nr. 237695 und Nr. 237696.

Technische Beschreibung

Anbindung	BT40
Innenkühlung	ja
Produktart	Spindelwerkzeug

Zubehör

Bohrstange	237634
Wendeplattenhalter für Brücken Typ 06	237564 06
Verstellbare Bohrstange	237640
Brücke	237647
Verstellbare Bohrstange	237642
Bohrstange	237632
SpindelkopfØ 9,75 – 320 mm Anbindung BT40	237546 BT40
CC.T 060204 Sorte CU7010	260052 CU7010
Bohrstange	237630
Bohrstange	237636
Set ohne AufnahmeØ 9,75 – 164 mm	237569