

Garant
**eco-Klemmdrehhalter MVJNL 93°, für Wendeschneidplatten VN., links,
Schaft- / Plattengröße: 25/16mm**

Bestelldaten

Bestellnummer	251703 25/16
GTIN	4045197651006
Artikelklasse	21U

Beschreibung
Ausführung:

Mit interner Kühlmittelzufuhr zur Schneide. Durch Kühlung mittels Präzisionsdüsen wird die thermische Belastung zielgerichtet und effizient reduziert, da der Kühlmittelstrahl optimal zwischen Span und Schneidkante ausgerichtet ist. Für eine höhere Produktivität, längere Standzeit und erhöhte Prozesssicherheit.

Hinweis:

Kühlmittelübergabe nur in Verbindung mit GARANT eco-System-Aufnahmen Nr. 317900 – 319886 möglich.

Innenkühlung: ja

ISO-Code Halter: MVJNR/L 2525X16

passende Wendeschneidplatte: VN.. 1604..

Funktionsbreite L₄: 32 mm

Kopflänge L₁: 46 mm

Gesamtlänge L: 117,5 mm

Unterlegplatte: 259031 1

Technische Beschreibung

passende Wendeschneidplatte	VN.. 1604..
Funktionsbreite L ₄	32 mm
Spannpratze	259038 3
Unterlegplatte	259031 1

Schraube für Spannpratze	259021 2
Plattengröße	16 mm
Kopflänge L ₁	46 mm
ISO-Code Halter	MVJNR/L 2525X16
Schraube für Unterlegplatte	259025 9
Schaftgröße	25 mm
Gesamtlänge L	117,5 mm
Einsatzart	links
Norm	DIN ISO 5610
Innenkühlung	ja
Einstellwinkel κ	93 Grad
Produktart	Klemmdrehhalter

Zubehör

PrecisionBit für Sechskant, Schaft E 6,3 Sechskant 2 mm	674242 2
Drehmoment-Schraubendrehermit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500 cN·m	659906 500
Spannpratze Typ 3	259038 3
Schraube für Spannpratze Typ 2	259021 2
Schraube für Unterlegplatte Typ 9	259025 9
Unterlegplatte Typ 1	259031 1