

**Garant**
**Feinspindelset Ø 9,75 – 164 mm, Anbindung: HSK63**

**Bestelldaten**

Bestellnummer	237541 HSK63
GTIN	4045197608512
Artikelklasse	29W

**Beschreibung**
**Ausführung:**

Für Ø 9,75 – 164 mm, mit Spindelkopf Nr. 237546, Bohrstange und Zubehör im Koffer.

**Erweiterbar** mit Brücke Nr. 237560 bis Ø 320 mm.

**Einstellgenauigkeit 0,01 mm pro Teilstrich / über Nonius 0,002 mm im Ø.**

**Verwendung:**

Für Ausdrehstähle mit Schaft-Ø 16 mm und Feinbohrbrücken. Bohrstangen und Wendeplattenhalter mit passender ISO-Wendeplatte Typ **CC..0602**.

**Lieferumfang:**

1 Spindelkopf: Nr. 237546 HSK63

je 1 Bohrstange (max. Ausdrehlänge): Nr. 237630 Ø 9,75 – 15,1 mm (30 mm); Nr. 237632 Ø 14,75 – 20,1 mm (51 mm);

Nr. 237634 Ø 19,75 – 25,1 mm (72 mm); Nr. 237636 Ø 24,75 – 30,1 mm (82 mm);

Nr. 237640 Ø 29,75 – 48,1 mm (85 mm); Nr. 237642 Ø 47,75 – 88,1 mm (85 mm).

1 Brücke: Nr. 237647 zur Ø-Erweiterung von 86 – 164 mm.

1 Wendeplattenhalter zur Brücke: Nr. 237564 06

1 Wendeplatte: Nr. 260052 Gr. CU7010 (CCMT 060204)

**Ersatzteil:**

Wendeplattenschraube Nr. 219830.

**Empfehlung:**

Vorzugsweise mit Wendeplatten Nr. 237695 und Nr. 237696.

## Technische Beschreibung

Anbindung	HSK63
Innenkühlung	ja
Produktart	Spindelwerkzeug

## Zubehör

Verstellbare Bohrstange	237640
Bohrstange	237632
Bohrstange	237630
SpindelkopfØ 9,75 – 320 mm Anbindung HSK63	237546 HSK63
Bohrstange	237636
CC.T 060204 Sorte CU7010	260052 CU7010
Verstellbare Bohrstange	237642
Bohrstange	237634
Wendeplattenhalter für Brücken Typ 06	237564 06
Brücke	237647
Set ohne AufnahmeØ 9,75 – 164 mm	237569