

## Rundschlinge gelb 3000 kg, Nutzlänge: 1,5m



### Bestelldaten

Bestellnummer	086260 1,5
GTIN	2050001735836
Artikelklasse	08Z

### Beschreibung

**Ausführung:**

Extrem widerstandsfähige Rundschlingen (EN 1492-2) mit nahtloser und scheuerfester Einfach-Ummantelung.

**Verwendung:**

Zum Heben und Bewegen von Bauteilen.

**Hinweis:**

Liefermöglichkeit bis zu folgenden Hebelasten: 150 t (Polyester), 180 t (Dyneema).

### Technische Beschreibung

Umfangslänge	3 m
Nutzlänge	1,5 m
Schlingenbreite	54 mm
Traglast einfach direkt WLL	3000 kg
Traglast einfach geschnürt WLL	2400 kg
Traglast doppelt WLL bis 7°	6000 kg
Traglast doppelt WLL 7° – 45°	4200 kg
Traglast doppelt WLL 45° – 60°	3000 kg
Produktart	Rundschlinge

