Garant

Klemmdrehhalter MVJNR 93°, für Wendeschneidplatten VN.., rechts, Schaft-/Plattengröße: 20/16mm



Bestelldaten

Bestellnummer	251706 20/16
GTIN	4045197651013
Artikelklasse	21T

Technische Beschreibung

passende Wendeschneidplatte	VN 1604
Schraube für Unterlegplatte	259025 3
Schaftgröße	20 mm
ISO-Code Halter	MVJNR/L 2020K16
Plattengröße	16 mm
Funktionsbreite L ₄	25 mm
Schraube für Spannpratze	259021 1
Spannpratze	259038 2
Kopflänge L₁	32 mm
Unterlegplatte	259031 39
Gesamtlänge L	125 mm
Norm	Werksnorm
Einsatzart	rechts
Innenkühlung	nein
Einstellwinkel κ	93 Grad

Datenblatt

Anwendung	Plandrehen
Anwendung	Längsdrehen außen
Produktart	Klemmdrehhalter

Zubehör

Schraube für Spannpratze Typ 1	259021 1
PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX8	674248 TX8
Schraube für Unterlegplatte Typ 3	259025 3
Spannpratze Typ 2	259038 2
Unterlegplatte Typ 39	259031 39
Drehmoment-Schraubendrehermit Skala,	
Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500	659957 500
cN·m	