

**Garant**
**Klemmdrehhalter MVJNR 93°, für Wendeschneidplatten VN., rechts, Schaft- / Plattengröße: 20/16mm**

**Bestelldaten**

Bestellnummer	251706 20/16
GTIN	4045197651013
Artikelklasse	21T

**Technische Beschreibung**

passende Wendeschneidplatte	VN.. 1604..
Schraube für Unterlegplatte	259025 3
Schaftgröße	20 mm
ISO-Code Halter	MVJNR/L 2020K16
Plattengröße	16 mm
Funktionsbreite L <sub>4</sub>	25 mm
Schraube für Spannpratze	259021 1
Spannpratze	259038 2
Kopflänge L <sub>1</sub>	32 mm
Unterlegplatte	259031 39
Gesamtlänge L	125 mm
Serie	QuickTurn
Norm	Werksnorm
Einsatzart	rechts
Innenkühlung	nein

Einstellwinkel $\kappa$	93 Grad
Anwendung	Plandrehen
Anwendung	Längsdrehen außen
Produktart	Klemmdrehhalter

## Zubehör

Schraube für Spannpratze Typ 1	259021 1
PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX8	674248 TX8
Schraube für Unterlegplatte Typ 3	259025 3
Spannpratze Typ 2	259038 2
Unterlegplatte Typ 39	259031 39
Drehmoment-Schraubendrehermit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500 cN·m	659957 500