

**Garant****Spindelkopf Ø 9,75 – 320 mm, Anbindung: HSK63****Bestelldaten**

Bestellnummer	237546 HSK63
GTIN	4045197608550
Artikelklasse	29W

**Beschreibung****Ausführung:**

Als Monoblock oder mit HW63 Anbindung. Mit innerer Kühlmittelzufuhr.

**Ersatzteil:**

Wendeplattenschraube Nr. 219830.

Innenkühlung: ja

Außen-Ø D<sub>1</sub>: 63 mm

Nutzlänge L<sub>1</sub>: 72 mm

Auskraglänge A: 96 mm

**Technische Beschreibung**

Nutzlänge L <sub>1</sub>	72 mm
Außen-Ø D <sub>1</sub>	63 mm
Anbindung	HSK63
Auskraglänge A	96 mm
Innenkühlung	ja
Produktart	Spindelwerkzeug

