

**Garant****Dreh-Wendeschneidplatte DC.T 11T308, für mittlere Bearbeitung, Sorte: HU7310**

## Bestelldaten

Bestellnummer	260464 HU7310
GTIN	4045197669940
Artikelklasse	21G

## Beschreibung

### Technische Beschreibung

Schnitttiefe $a_p$	0,1 - 4 mm
Vorschub $f$	0,05 - 0,5 mm/U
Spanbrecher	AM
Schnittgeschwindigkeit $v_c$ Hauptanwendung	350 - 600 m/min
Eckenradius	0,8 mm
Schnittbedingung	kontinuierlich
Hauptanwendung	N
Sorte	HU7310
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schlichten
Schneidstoff	HM

Beschichtung	unbeschichtet
ISO-Code Wendeschneidplatte	DCGT 11T308
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Toleranz	G
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen