

Garant

Dreh-Wendeschneidplatte DC.T 11T304, für mittlere Bearbeitung, Sorte: HB7310



Bestelldaten

Bestellnummer	260462 HB7310
GTIN	4045197669742
Artikelklasse	21G

Beschreibung

Technische Beschreibung

Eckenradius	0,4 mm
Vorschub f	0,05 - 0,5 mm/U
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	350 - 600 m/min
Spanbrecher	AM
Hauptanwendung	N
Schnittbedingung	kontinuierlich
Schnitttiefe a_p	0,1 - 4 mm
Sorte	HB7310
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schlichten
Schneidstoff	HM

ISO-Code Wendeschneidplatte	DCGT 11T304
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Toleranz	G
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen