

Garant**Dreh-Wendeschneidplatte DC.T 11T308, für mittlere Bearbeitung, Sorte: HB7310**

Bestelldaten

Bestellnummer	260464 HB7310
GTIN	4045197669926
Artikelklasse	21G

Beschreibung

Technische Beschreibung

Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	350 - 600 m/min
Schnittbedingung	kontinuierlich
Eckenradius	0,8 mm
Schnitttiefe a_p	0,1 - 4 mm
Hauptanwendung	N
Spanbrecher	AM
Vorschub f	0,05 - 0,5 mm/U
Sorte	HB7310
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schlichten
Schneidstoff	HM

ISO-Code Wendeschneidplatte	DCGT 11T308
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Toleranz	G
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen