



## Dreh-Wendeschneidplatte DC.T 11T304, für mittlere Bearbeitung, Sorte: CA6525



### Bestelldaten

Bestellnummer	260490 CA6525
GTIN	4960664492046
Artikelklasse	25E

### Beschreibung

DC.T 11T304 CA6525 Sorte: CA6525

Spanbrecher: GK

Toleranz: M

Schnitttiefe  $a_p$ : 0,5 - 3 mm

Vorschub  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/U

Schnittgeschwindigkeit  $v_c$  Hauptanwendung: 50 - 140 m/min

### Technische Beschreibung

Schnitttiefe $a_p$	0,5 - 3 mm
Eckenradius	0,4 mm
Vorschub $f$	0,1 - 0,3 mm/U
Hauptanwendung	M
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Spanbrecher	GK

Schnittgeschwindigkeit $v_c$ Hauptanwendung	50 - 140 m/min
Sorte	CA6525
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schichten
Schneidstoff	HM
ISO-Code Wendeschneidplatte	DCMT 11T304
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Toleranz	M
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen