

**Dreh-Wendeschneidplatte DCMT 070204, für mittlere Bearbeitung, Sorte: CA525****Bestelldaten**

| | |
|---------------|--------------|
| Bestellnummer | 260483 CA525 |
| GTIN | |
| Artikelklasse | 25E |

Beschreibung**Technische Beschreibung**

| | |
|---|---------------------|
| Hauptanwendung | P |
| Spanbrecher | GK |
| Schnittbedingung | leicht unterbrochen |
| Eckenradius | 0,4 mm |
| Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung | 80 - 330 m/min |
| Schnitttiefe a_p | 0,5 - 3 mm |
| Vorschub f | 0,1 - 0,3 mm/U |
| Sorte | CA525 |
| Schlicht/Schrupp-Zuordnung | Schrupp-Schlichten |
| Schneidstoff | HM |

| | |
|-----------------------------|-------------------------------|
| ISO-Code Wendeschneidplatte | DCMT 070204 |
| Anzahl Wechsel/Schneiden | 2 |
| Toleranz | M |
| Produktart | Wendeschneidplatte zum Drehen |