

Garant**Dreh-Wendeschneidplatte DC.T 11T308, für mittlere Bearbeitung, Sorte: CB7010****Bestelldaten**

Bestellnummer	260464 CB7010
GTIN	4045197669780
Artikelklasse	21G

Beschreibung

DC.T 11T308 CB7010 Sorte: CB7010

Spanbrecher: SM

Toleranz: M

Schnitttiefe a_p : 0,2 - 2 mmVorschub f : 0,1 - 0,3 mm/USchnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 90 - 240 m/min**Technische Beschreibung**

Schnittgeschwindigkeit v_c Nebenanwendung	70 - 180 m/min
Hauptanwendung	P
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	90 - 240 m/min
Nebenanwendung	M
Vorschub f	0,1 - 0,3 mm/U
Schnitttiefe a_p	0,2 - 2 mm

Schnittbedingung	kontinuierlich
Spanbrecher	SM
Eckenradius	0,8 mm
Sorte	CB7010
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schlichten
Schneidstoff	Cermet
ISO-Code Wendeschneidplatte	DCMT 11T308
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Toleranz	M
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen