

Garant**Power Drill Wendepplatten-Vollbohrer mit Kombischaft, für
Wendeschneidplatten SOGX, Ø DC: 15mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	234005 15
GTIN	4045197696403
Artikelklasse	21S

Beschreibung**Ausführung:**

Die gedrahten Kühlkanäle sorgen für höchste Stabilität, da der Bohrerkerne nicht geschwächt wird.

Bohrungstoleranz: -0,1 / +0,3 mm

Beschreibung:

Für höchste Performance und Maßhaltigkeit. Auch bei schwierigen Bohrsituationen bis 5xD.

Verwendung:

Mit Wendepplatten Nr. 234030 - 234098.

Verwendung Werbetext:

Mit Wendepplatten Nr. GG2340 - GG2389.

Passend für:

Wendepplatten SOGX 050204.

Hinweis:

Weitere Zwischengrößen in 1/10-Abmessungen auf Anfrage lieferbar.

Technische Beschreibung

Schaft-Ø D _s	20 mm
ISO-Code Wendeschneidplatte	SOGX 050204
Nutzlänge L ₁	45 mm
Anzahl Schneiden Z	1
Wendepplattenschrauben-Set	239700 5IP (0,38 Nm)

Schaftlänge L _s	50 mm
Serie	Power Drill
Nenn-Ø D	15
für Zoll-Ø	19/32 Zoll
Maximale Verstellgrenze V _{max}	0,25 mm
Auskraglänge L _A	59 mm
Wendeschneidplatten-Sorte für Innenschneide	HB6535
Wendeschneidplatten-Sorte für Innenschneide	HB6640
Wendeschneidplatten-Sorte für Innenschneide	HB630
Wendeschneidplatten-Sorte für Innenschneide	HB6810
Bohrtiefe für Wendeplattenbohrer bis	3×D
Schaft	ISO 9766
Bohrverwendung	bedingt Zentrierbohren
Bohrverwendung	ballig bedingt
Bohrverwendung	bedingt Querbohren
Bohrverwendung	bedingt Paketbohren
Bohrverwendung	bedingt schräger Austritt
Bohrverwendung	bedingt schräg Anbohren
Innenkühlung	ja
Zerspanungsstrategie	HPC
Produktart	Wendeplattenbohrer

Zubehör

Torx Plus® Klemmschrauben-Set10-teilig Antrieb 5IP	239700 5IP
Drehmoment-Schraubendreher, fest eingestellt eingestelltes Drehmoment 0,38 N·m	211750 0,38
PrecisionBit für Torx Plus®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx Plus®-Profil 5IP	674252 5IP