



Dreh-Wendeschneidplatte DCMT 070204, für mittlere Bearbeitung, Sorte: CA6525



Bestelldaten

Bestellnummer	260483 CA6525
GTIN	4960664491995
Artikelklasse	25E

Beschreibung

DCMT 070204 CA6525 Sorte: CA6525

Spanbrecher: GK

Toleranz: M

Schnitttiefe a_p : 0,5 - 3 mm

Vorschub f : 0,1 - 0,3 mm/U

Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 50 - 140 m/min

Technische Beschreibung

Hauptanwendung	M
Schnitttiefe a_p	0,5 - 3 mm
Spanbrecher	GK
Vorschub f	0,1 - 0,3 mm/U
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Eckenradius	0,4 mm

Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	50 - 140 m/min
Sorte	CA6525
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schlichten
Schneidstoff	HM
ISO-Code Wendeschneidplatte	DCMT 070204
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Toleranz	M
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen