

**Dreh-Wendeschneidplatte DC.T 11T308, für mittlere Bearbeitung, Sorte: CA525****Bestelldaten**

Bestellnummer	260492 CA525
GTIN	4960664680177
Artikelklasse	25E

Beschreibung

DC.T 11T308 CA525 Sorte: CA525

Spanbrecher: GK

Toleranz: M

Schnitttiefe a_p : 0,5 - 3 mm

Vorschub f : 0,1 - 0,3 mm/U

Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 80 - 330 m/min

Technische Beschreibung

Hauptanwendung	P
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	80 - 330 m/min
Spanbrecher	GK
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Eckenradius	0,8 mm
Schnitttiefe a_p	0,5 - 3 mm

Vorschub f	0,1 - 0,3 mm/U
Sorte	CA525
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schlichten
Schneidstoff	HM
ISO-Code Wendeschneidplatte	DCMT 11T308
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Toleranz	M
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen