

**Akku-Schlagbohrschrauber ohne Akku, Typ: 602360650****Bestelldaten**

Bestellnummer	070122 602360650
GTIN	4061792188174
Artikelklasse	03D

**Beschreibung****Ausführung:****Akku-Schlagbohrschrauber mit bürstenlosem Motor und Zweigang-Getriebe.**

Wählen Sie zwischen einer Komplettausstattung mit 2 Akkupacks, Ladegerät und robustem Kunststoffkoffer oder der Maschine ohne Zubehör im Karton, wenn Sie schon einige Akkus besitzen. Natürlich können Sie Akkupacks und Ladegeräte auch separat kaufen.

Auf alle Akkupacks von Metabo erhalten Sie übrigens 3 Jahre Garantie, unabhängig von der Anzahl der Ladezyklen.

Weitere Details wie das helle LED-Arbeitslicht und der praktische Gürtelhaken sorgen für noch mehr Komfort beim Arbeiten.

**Vorteil:****100 % Kompatibilität der Akkus – jetzt auch herstellerübergreifend.**

Alle 18 V-Geräte und Akkupacks der CAS Partner sind 100 % untereinander kompatibel. CAS steht für „Cordless Alliance System“.

**Lieferumfang:**

Inklusive Schnellspannbohrfutter und ohne Akku, Ladegerät und Transportkoffer.

**Hinweis:**

Passende Akkus und Ladegeräte finden Sie unter Nr. 073870 – 073890.

**Technische Beschreibung**

passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung	Typ CAS 18 V
Anzahl enthaltener Akkus	0
Motorbauweise	bürstenlos
Verpackung	Metabox
maximaler Spiralbohr-Ø in Beton	16 mm
Leerlaufdrehzahl	0 - 550

## Datenblatt

Leerlaufdrehzahl	0 - 2000
Akkuart	Lithium-Ion
maximaler Spiralbohr-Ø in Stahl	13 mm
Herstellerbezeichnung	SB 18 LTX BL I
typische Verwendung	Heavy Duty
maximale Schlagzahl	38000 min <sup>-1</sup>
Akkuspannung	18 V
Schnellspannfutter Spannbereich	1,5 - 13 mm
Gewicht ohne Akku	2,5 kg
maximaler Spiralbohr-Ø in Holz	68 mm
maximales Drehmoment hart	130 Nm
maximales Drehmoment weich	65 Nm
Produktart	Schlagbohrschrauber