

**Garant****Power Drill Wendepplatten-Vollbohrer mit Kombischaft, für  
Wendeschneidplatten SOGX, Ø DC: 14mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	234015 14
GTIN	4045197696991
Artikelklasse	21S

**Beschreibung****Ausführung:**

Die gedrahten Kühlkanäle sorgen für höchste Stabilität, da der Bohrerkerne nicht geschwächt wird.

**Bohrungstoleranz:** -0,1 / +0,35 mm

**Beschreibung:**

Für höchste Performance und Maßhaltigkeit. Auch bei schwierigen Bohrsituationen bis 5xD.

**Verwendung:**

Mit Wendepplatten Nr. 234030 - 234098.

**Verwendung Werbetext:**

Mit Wendepplatten Nr. GG2340 - GG2389.

**Passend für:**

Wendepplatten SOGX 050204.

**Empfehlung:**

**Beim Anbohren** den Vorschub auf 70% reduzieren.

**Hinweis:**

Weitere Zwischengrößen in 1/10-Abmessungen auf Anfrage lieferbar.

**Technische Beschreibung**

Wendepplattenschrauben-Set	239700 5IP (0,38 Nm)
Anzahl Schneiden Z	1
Nutzlänge L <sub>1</sub>	70 mm
ISO-Code Wendeschneidplatte	SOGX 050204

Schaft-Ø D <sub>s</sub>	20 mm
Schaftlänge L <sub>s</sub>	50 mm
Serie	Power Drill
Nenn-Ø D	14
Maximale Verstellgrenze V <sub>max</sub>	0,25 mm
Auskraglänge L <sub>A</sub>	83 mm
Wendeschneidplatten-Sorte für Innenschneide	HB6535
Wendeschneidplatten-Sorte für Innenschneide	HB6640
Wendeschneidplatten-Sorte für Innenschneide	HB630
Wendeschneidplatten-Sorte für Innenschneide	HB6810
Bohrtiefe für Wendeplattenbohrer bis	5×D
Schaft	ISO 9766
Bohrverwendung	bedingt Zentrierbohren
Bohrverwendung	ballig bedingt
Bohrverwendung	bedingt Querbohren
Bohrverwendung	bedingt Paketbohren
Bohrverwendung	bedingt schräger Austritt
Bohrverwendung	bedingt schräg Anbohren
Innenkühlung	ja
Zerspanungsstrategie	HPC
Produktart	Wendeplattenbohrer

## Zubehör

Drehmoment-Schraubendreher, fest eingestellt eingestelltes Drehmoment 0,38 N·m	211750 0,38
Torx Plus® Klemmschrauben-Set10-teilig Antrieb 5IP	239700 5IP
PrecisionBit für Torx Plus®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx Plus®-Profil 5IP	674252 5IP