

**Garant****Power Drill Wendepplatten-Vollbohrer mit Kombischaft, für  
Wendeschneidplatten SOGX, Ø DC: 28,5mm****Bestelldaten**

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 234005 28,5   |
| GTIN          | 4045197696670 |
| Artikelklasse | 21S           |

**Beschreibung****Ausführung:**

Die gedrahten Kühlkanäle sorgen für höchste Stabilität, da der Bohrerkerne nicht geschwächt wird.

**Bohrungstoleranz:** -0,1 / +0,3 mm

**Beschreibung:**

Für höchste Performance und Maßhaltigkeit. Auch bei schwierigen Bohrsituationen bis 5xD.

**Verwendung:**

Mit Wendepplatten Nr. 234030 - 234098.

**Verwendung Werbetext:**

Mit Wendepplatten Nr. GG2340 - GG2389.

**Passend für:**

Wendepplatten SOGX 100408.

**Hinweis:**

Weitere Zwischengrößen in 1/10-Abmessungen auf Anfrage lieferbar.

**Technische Beschreibung**

|                             |                      |
|-----------------------------|----------------------|
| Anzahl Schneiden Z          | 1                    |
| Nutzlänge L <sub>1</sub>    | 87 mm                |
| ISO-Code Wendeschneidplatte | SOGX 100408          |
| Schaft-Ø D <sub>s</sub>     | 32 mm                |
| Wendepplattenschrauben-Set  | 239700 10IP (2,8 Nm) |

|   |                           |
|---|---------------------------|
| Schaftlänge L <sub>s</sub>                  | 60 mm                     |
| Serie                                       | Power Drill               |
| Nenn-Ø D                                    | 28,5                      |
| für Zoll-Ø                                  | 1 1/8 Zoll                |
| Maximale Verstellgrenze V <sub>max</sub>    | 0,25 mm                   |
| Auskraglänge L <sub>A</sub>                 | 110 mm                    |
| Wendeschneidplatten-Sorte für Innenschneide | HB6535                    |
| Wendeschneidplatten-Sorte für Innenschneide | HB6640                    |
| Wendeschneidplatten-Sorte für Innenschneide | HB630                     |
| Wendeschneidplatten-Sorte für Innenschneide | HB6810                    |
| Bohrtiefe für Wendeplattenbohrer bis        | 3×D                       |
| Schaft                                      | ISO 9766                  |
| Bohrverwendung                              | bedingt Zentrierbohren    |
| Bohrverwendung                              | ballig bedingt            |
| Bohrverwendung                              | bedingt Querbohren        |
| Bohrverwendung                              | bedingt Paketbohren       |
| Bohrverwendung                              | bedingt schräger Austritt |
| Bohrverwendung                              | bedingt schräg Anbohren   |
| Innenkühlung                                | ja                        |
| Zerspanungsstrategie                        | HPC                       |
| Produktart                                  | Wendeplattenbohrer        |

## Zubehör

|  |             |
|--|-------------|
| Torx Plus® Klemmschrauben-Set10-teilig Antrieb 10IP                              | 239700 10IP |
| Drehmoment-Schraubendreher, fest eingestellt<br>eingestelltes Drehmoment 2,8 N·m | 211750 2,8  |
| PrecisionBit für Torx Plus®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx Plus®-Profil<br>10IP            | 674252 10IP |