

Garant
Spindelkopf Ø 9,75 – 88,1 mm, Anbindung: HW63

Bestelldaten

Bestellnummer	237591 HW63
GTIN	4045197608444
Artikelklasse	29W

Beschreibung
Ausführung:

Als Monoblock oder mit HW63 Anbindung. Mit innerer Kühlmittelzufuhr. Kompakte Bauform.

Verwendung:

Für Ausdrehstähle mit Schaft-Ø 16 mm und Feinbohrbrücken. Mit ISO-Wendepplatten **Typ CC..0602..**

Empfehlung:

Vorzugsweise mit Wendepplatten Nr. 237695 und Nr. 237696.

Innenkühlung: ja

Außen-Ø D₁: 55 mm

Auskraglänge A: 50 mm

Technische Beschreibung

Außen-Ø D ₁	55 mm
Anbindung	HW63
Auskraglänge A	50 mm
Innenkühlung	ja
Produktart	Spindelwerkzeug

