

**Garant**
**Schneideinsatz, Ø: 0,3mm**


## Bestelldaten

Bestellnummer	237621 0,3
GTIN	4045197681423
Artikelklasse	29W

## Beschreibung

### Verwendung:

Für Micro-Ausdrehköpfe. **Schaft-Ø 4 mm** für direkte Aufnahme im Kopf Nr. 237490 und 237493.

## Technische Beschreibung

Schaft-Ø	4 mm
Ø	0,3 mm
Länge L	1,2 mm
Spindelbereich-Ø	0,3 - 0,7 mm
Produktart	Spindelwerkzeug

## Anwenderdaten

	Eignung	V <sub>c</sub>	ISO-Code
Alu Kunststoffe	geeignet	240 m/min	N
Alu (kurzspanend)	geeignet	240 m/min	N
Alu > 10% Si	geeignet	240 m/min	N
Stahl < 500 N/mm <sup>2</sup>	geeignet	180 m/min	P
Stahl < 750 N/mm <sup>2</sup>	geeignet	210 m/min	P
Stahl < 900 N/mm <sup>2</sup>	geeignet	170 m/min	P

Stahl < 1100 N/mm <sup>2</sup>	geeignet	100 m/min	P
Stahl < 1400 N/mm <sup>2</sup>	geeignet	90 m/min	P
Stahl < 55 HRC	geeignet	80 m/min	H
Stahl < 60 HRC	geeignet	70 m/min	H
Stahl < 67 HRC	geeignet	60 m/min	H
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	geeignet	110 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	geeignet	90 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	geeignet	40 m/min	S
GG(G)	geeignet	150 m/min	K
CuZn	geeignet	290 m/min	N
Graphit, GFK, CFK	geeignet	100 m/min	N
Uni	geeignet		
Öl	geeignet		
nass maximal	geeignet		
nass minimal	bedingt geeignet		