

**Garant**
**Spindelkopf Ø 9,75 – 88,1 mm, Anbindung: BT40**

**Bestelldaten**

Bestellnummer	237591 BT40
GTIN	4045197608468
Artikelklasse	29W

**Beschreibung**
**Ausführung:**

Als Monoblock oder mit HW63 Anbindung. Mit innerer Kühlmittelzufuhr. Kompakte Bauform.

**Verwendung:**

Für Ausdrehstähle mit Schaft-Ø 16 mm und Feinbohrbrücken. Mit ISO-Wendeplatten **Typ CC..0602...**

**Empfehlung:**

Vorzugsweise mit Wendeplatten Nr. 237695 und Nr. 237696.

Innenkühlung: ja

Außen-Ø D<sub>1</sub>: 55 mm

Nutzlänge L<sub>1</sub>: 63 mm

Auskraglänge A: 90 mm

**Technische Beschreibung**

Außen-Ø D <sub>1</sub>	55 mm
Anbindung	BT40
Nutzlänge L <sub>1</sub>	63 mm
Auskraglänge A	90 mm
Innenkühlung	ja
Produktart	Spindelwerkzeug

