

Garant
Spindelkopf Ø 9,75 – 88,1 mm, Anbindung: HSK63

Bestelldaten

Bestellnummer	237591 HSK63
GTIN	4045197608475
Artikelklasse	29W

Beschreibung
Ausführung:

Als Monoblock oder mit HW63 Anbindung. Mit innerer Kühlmittelzufuhr. Kompakte Bauform.

Verwendung:

Für Ausdrehstähle mit Schaft-Ø 16 mm und Feinbohrbrücken. Mit ISO-Wendepplatten **Typ CC..0602...**

Empfehlung:

Vorzugsweise mit Wendepplatten Nr. 237695 und Nr. 237696.

Innenkühlung: ja

Außen-Ø D₁: 55 mm

Nutzlänge L₁: 72 mm

Auskraglänge A: 95 mm

Technische Beschreibung

Nutzlänge L ₁	72 mm
Außen-Ø D ₁	55 mm
Anbindung	HSK63
Auskraglänge A	95 mm
Innenkühlung	ja
Produktart	Spindelwerkzeug

