

Garant**Power Drill Wendeplatten-Vollbohrer mit Kombischaft, für Wendschneidplatten SOGX, Ø DC: 28mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	234015 28
GTIN	4045197697271
Artikelklasse	21S

Beschreibung**Ausführung:**

Die gedrahten Kühlkanäle sorgen für höchste Stabilität, da der Bohrerkerne nicht geschwächt wird.

Bohrungstoleranz: -0,1 / +0,35 mm

Beschreibung:

Für höchste Performance und Maßhaltigkeit. Auch bei schwierigen Bohrsituationen bis 5xD.

Verwendung:

Mit Wendeplatten Nr. 234030 - 234098.

Verwendung Werbetext:

Mit Wendeplatten Nr. GG2340 - GG2389.

Passend für:

Wendeplatten SOGX 100408.

Empfehlung:

Beim Anbohren den Vorschub auf 70% reduzieren.

Hinweis:

Weitere Zwischengrößen in 1/10-Abmessungen auf Anfrage lieferbar.

Technische Beschreibung

Schaft-Ø D _s	32 mm
Nutzlänge L ₁	140 mm
Wendeplattenschrauben-Set	239700 10IP (2,8 Nm)
Anzahl Schneiden Z	1

ISO-Code Wendeschneidplatte	SOGX 100408
Schaftlänge L_s	60 mm
Serie	Power Drill
Nenn-Ø D	28
Maximale Verstellgrenze V_{max}	0,25 mm
Auskraglänge L_A	162 mm
Wendeschneidplatten-Sorte für Innenschneide	HB6535
Wendeschneidplatten-Sorte für Innenschneide	HB6640
Wendeschneidplatten-Sorte für Innenschneide	HB630
Wendeschneidplatten-Sorte für Innenschneide	HB6810
Bohrtiefe für Wendeplattenbohrer bis	5×D
Schaft	ISO 9766
Bohrverwendung	bedingt Zentrierbohren
Bohrverwendung	ballig bedingt
Bohrverwendung	bedingt Querbohren
Bohrverwendung	bedingt Paketbohren
Bohrverwendung	bedingt schräger Austritt
Bohrverwendung	bedingt schräg Anbohren
Innenkühlung	ja
Zerspanungsstrategie	HPC
Produktart	Wendeplattenbohrer

Zubehör

Torx Plus® Klemmschrauben-Set10-teilig Antrieb 10IP	239700 10IP
PrecisionBit für Torx Plus®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx Plus®-Profil 10IP	674252 10IP
Drehmoment-Schraubendreher, fest eingestellt eingestelltes Drehmoment 2,8 N·m	211750 2,8