

Rundschlinge gelb 3000 kg, Nutzlänge: 3m



Bestelldaten

Bestellnummer	086260 3
GTIN	4049924500186
Artikelklasse	08Z

Beschreibung

Ausführung:

Extrem widerstandsfähige Rundschlingen (EN 1492-2) mit nahtloser und scheuerfester Einfach-Ummantelung.

Verwendung:

Zum Heben und Bewegen von Bauteilen.

Hinweis:

Liefermöglichkeit bis zu folgenden Hebelasten: 150 t (Polyester), 180 t (Dyneema).

Technische Beschreibung

Nutzlänge	3 m
Umfangslänge	6 m
Schlingenbreite	54 mm
Traglast einfach direkt WLL	3000 kg
Traglast einfach geschnürt WLL	2400 kg
Traglast doppelt WLL bis 7°	6000 kg
Traglast doppelt WLL 7° – 45°	4200 kg
Traglast doppelt WLL 45° – 60°	3000 kg
Produktart	Rundschlinge

