

**Garant****Feinspindelset Ø 9,75 – 30,1 mm, Anbindung: HSK63****Bestelldaten**

Bestellnummer	237581 HSK63
GTIN	4045197607799
Artikelklasse	29W

**Beschreibung****Ausführung:**

Mit Spindelkopf Nr. 237591, Bohrstangen und Zubehör im Koffer. **Einstellgenauigkeit 0,01 mm pro Teilstrich / über Nonius 0,002 mm im Ø.**

Ø-Einstellung mit geringstem Umkehrspiel.

**Für Ø 9,75 – 30,1 mm**

**Verwendung:**

Für Ausdrehstähle mit Schaft-Ø 16 mm und Feinbohrbrücken. Mit ISO-Wendepplatten **Typ CC..0602...**

**Lieferumfang:**

1 Spindelkopf: Nr. 237591 HSK63

je 1 Bohrstange (max. Ausdrehlänge): Nr. 237630 Ø 9,75 – 15,1 mm (30 mm); Nr. 237632 Ø 14,75 – 20,1 mm (51 mm);

Nr. 237634 Ø 19,75 – 25,1 mm (72 mm); Nr. 237636 Ø 24,75 – 30,1 mm (82 mm).

1 Wendepplattenhalter zur Brücke: Nr. 237564 06

1 Wendepplatte: Nr. 260052 Gr. CU7010 (CCMT 060204)

**Ersatzteil:**

Wendeplattenschraube Nr. 219830.

**Empfehlung:**

Vorzugsweise mit Wendepplatten Nr. 237695 und Nr. 237696.

## Technische Beschreibung

Anbindung	HSK63
Innenkühlung	ja
Produktart	Spindelwerkzeug

## Zubehör

SpindelkopfØ 9,75 – 88,1 mm Anbindung HSK63	237591 HSK63
Bohrstange	237630
CC.T 060204 Sorte CU7010	260052 CU7010
Bohrstange	237634
Set ohne AufnahmeØ 9,75 – 30,1 mm	237598