

Rundschlinge blau 8000 kg, Nutzlänge: 2m



Bestelldaten

Bestellnummer	086280 2
GTIN	2050001735898
Artikelklasse	08Z

Beschreibung

Ausführung:

Extrem widerstandsfähige Rundschlingen (EN 1492-2) mit nahtloser und scheuerfester Einfach-Ummantelung.

Verwendung:

Zum Heben und Bewegen von Bauteilen.

Hinweis:

Liefermöglichkeit bis zu folgenden Hebelasten: 150 t (Polyester), 180 t (Dyneema).

Technische Beschreibung

Nutzlänge	2 m
Umfangslänge	4 m
Schlingenbreite	90 mm
Traglast einfach direkt WLL	8000 kg
Traglast einfach geschnürt WLL	6400 kg
Traglast doppelt WLL bis 7°	16000 kg
Traglast doppelt WLL 7° – 45°	11200 kg
Traglast doppelt WLL 45° – 60°	8000 kg
Produktart	Rundschlinge

