

Garant
Schneideinsatz, Ø: 6,2mm

Bestelldaten

Bestellnummer	237621 6,2
GTIN	4045197681492
Artikelklasse	29W

Beschreibung
Verwendung:

Für Micro-Ausdrehköpfe. **Schaft-Ø 7 mm** für direkte Aufnahme im Kopf Nr. 237495 und 237498.

Technische Beschreibung

Ø	6,2 mm
Schaft-Ø	7 mm
Länge L	20,3 mm
Spindelbereich-Ø	6,2 - 7,3 mm
Produktart	Spindelwerkzeug

Anwenderdaten

	Eignung	V _c	ISO-Code
Alu Kunststoffe	geeignet	240 m/min	N
Alu (kurzspanend)	geeignet	240 m/min	N
Alu > 10% Si	geeignet	240 m/min	N
Stahl < 500 N/mm ²	geeignet	180 m/min	P
Stahl < 750 N/mm ²	geeignet	210 m/min	P
Stahl < 900 N/mm ²	geeignet	170 m/min	P

Stahl < 1100 N/mm ²	geeignet	100 m/min	P
Stahl < 1400 N/mm ²	geeignet	90 m/min	P
Stahl < 55 HRC	geeignet	80 m/min	H
Stahl < 60 HRC	geeignet	70 m/min	H
Stahl < 67 HRC	geeignet	60 m/min	H
INOX < 900 N/mm ²	geeignet	110 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	geeignet	90 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	geeignet	40 m/min	S
GG(G)	geeignet	150 m/min	K
CuZn	geeignet	290 m/min	N
Graphit, GFK, CFK	geeignet	100 m/min	N
Uni	geeignet		
Öl	geeignet		
nass maximal	geeignet		
nass minimal	bedingt geeignet		