

Garant**Klemmdrehhalter SRGCR 30°, für Wendeschneidplatten RC.X, rechts, Schaft- / Plattengröße: 25/10mm****Bestelldaten**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 260606 25/10 |
| GTIN | 4045197655370 |
| Artikelklasse | 21T |

Technische Beschreibung

| | |
|--------------------------------|-----------------|
| Plattengröße | 10 mm |
| Schaftgröße | 25 mm |
| passende Wendeschneidplatte | RC.X 1003 |
| Schraube für Unterlegplatte | 269013 2 |
| Wendeplattenschrauben-Set | 269028 2 |
| Funktionsbreite L ₄ | 32 mm |
| ISO-Code Halter | SRGCR/L 2525M10 |
| Kopflänge L ₁ | 21 mm |
| Unterlegplatte | 269005 11 |
| Gesamtlänge L | 150 mm |
| Norm | Werksnorm |
| Einsatzart | rechts |
| Innenkühlung | nein |
| Einstellwinkel κ | 30 Grad |
| Anwendung | Plandrehen |

| | |
|------------|-------------------|
| Anwendung | Längsdrehen außen |
| Produktart | Klemmdrehhalter |

Zubehör

| | |
|---|------------|
| Schraube für Unterlegplatte Typ 2 | 269013 2 |
| Wendeplattenschrauben-Set Typ 2 | 269028 2 |
| Unterlegplatte Typ 11 | 269005 11 |
| PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX8 | 674248 TX8 |
| Drehmoment-Schraubendrehermit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500 cN·m | 659957 500 |