



Rohrabschneider INOX (VA) / Kupfer, für Rohr-Außen-Ø bis: 42mm



Bestelldaten

Bestellnummer	819451 42
GTIN	4039976020855
Artikelklasse	86A

Beschreibung

Ausführung:

Robuste Bauweise für hohe Beanspruchung und stabile Spindelführung, durch 2 bzw. 4 Führungsrollen und präzise Schneirad- / Führungsrollenlagerung ist genaues Arbeiten und ein rechtwinkliger Schnitt gewährleistet.

Verwendung:

Speziell zum Trennen von VA- und Kupferrohren bis maximal 4 mm Wandstärke.

Technische Beschreibung

Schneirädchen-Ø	20 mm
für Rohr-Außen-Ø	6 - 42 mm