

**Ortungsgerät, Typ: GMS120-27****Bestelldaten**

| | |
|---------------|------------------|
| Bestellnummer | 465570 GMS120-27 |
| GTIN | 4053423255331 |
| Artikelklasse | 46T |

Beschreibung**Ausführung:**

Zuverlässige Ortung auch von tief gelegenen Objekten bis zu 120 mm Tiefe. Drei Detektionsmodi (Trockenbau, Metall, Modus für spannungsführende Leitungen) für verschiedene Anwendungen. Zuverlässigere Detektion von Objekten durch optisches und akustisches Signal. Punktgenaue Anzeige der Objektmitte. Der Mittelpunkt des gesuchten Objektes kann einfach durch die Markierungsöffnung markiert werden. Großes, beleuchtetes Display. Softgrip-Oberfläche für besseren Halt.

Funktion:

IP54: Es besteht Schutz gegen Spritzwasser aus allen Richtungen und Schutz gegen Staubablagerungen im Inneren (staubgeschützt), sowie ein vollständiger Berührungsschutz.

Verwendung:

Detektierbare Materialien: Eisenmetalle, Nichteisenmetalle, Holzunterkonstruktionen, spannungsführende Leitungen.

Lieferumfang:

Batterie Nr. 081551 Gr. LR6, Schutztasche.

Technische Beschreibung

| | |
|-----------------------|--------|
| Erfassungstiefe Stahl | 100 mm |
|-----------------------|--------|

| | |
|--|-------------------|
| Erfassungstiefe Kupfer | 120 mm |
| Erfassungstiefe Holz | 30 mm |
| IP-Schutzart | IP 54 |
| Gewicht | 270 g |
| Messbereich | 120 mm |
| Energieversorgung | Batteriebetrieben |
| Breite | 113 mm |
| Höhe | 78 mm |
| Länge | 208 mm |
| Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus | 081551 LR6 |
| Erfassungstiefe stromführende Leitungen | 50 mm |
| Produktart | Ortungsgerät |