

Augendusche für Wand-/Tischmontage, Typ: 714



Bestelldaten

Bestellnummer	984151 714
GTIN	4251138221270
Artikelklasse	97S

Beschreibung

Ausführung:

Augenduschen für den Innenbereich mit Hochleistungsbrauseköpfen für einen begrenzten, gleichmäßigen Wasserstrahl. Mit integriertem automatischem Mengenregulator für die richtige Strahlhöhe unabhängig vom Wasserdruck, sowie integriertem Rückflussverhinderer zum Schutz des Trinkwassernetzes. Gummimuffen um den Brausekopf schützen den Hilfesuchenden vor Stoßverletzungen. Staubabdeckungen öffnen bei Betätigung der Augendusche durch den Wasserdruck selbständig. Große Bohrungen in den Brauseköpfen verhindern stehendes Wasser und somit Verkalkung. mit 2 Brauseköpfen, 45° angewinkelt

Norm:

DIN EN 15154-2:2006, ANSI Z358.1-2015, DVGW NW-0417CL0263

Technische Beschreibung

Fließdruck	2,5 - 5 bar
Fließdruck	36,26 - 72,52 psi
Montagesituation	wandmontiert
Montagesituation	tischmontiert

Durchflusswert	14 l/min
Tiefe	65 mm
Gewicht	0,95 kg
Höhe	310 mm
Funktion	Handdusche
Funktion	Augendusche
Breite	145 mm
BSP Anschluss-Gewinde	1/2 IG Zoll
Produktart	Augendusche