

Augendusche für Wand-/Tischmontage, Typ: 713



Bestelldaten

Bestellnummer	984151 713
GTIN	4251138218058
Artikelklasse	97S

Beschreibung

Ausführung:

Augenduschen für den Innenbereich mit Hochleistungsbrauseköpfen für einen begrenzten, gleichmäßigen Wasserstrahl. Mit integriertem automatischem Mengenregulator für die richtige Strahlhöhe unabhängig vom Wasserdruck, sowie integriertem Rückflussverhinderer zum Schutz des Trinkwassernetzes. Gummimuffen um den Brausenkopf schützen den Hilfesuchenden vor Stoßverletzungen. Staubabdeckungen öffnen bei Betätigung der Augendusche durch den Wasserdruck selbständig. Große Bohrungen in den Brauseköpfen verhindern stehendes Wasser und somit Verkalkung. mit einem Brausenkopf, 45° angewinkelt

Norm:

DIN EN 15154-2:2006, ANSI Z358.1-2015, DVGW NW-0417CL0263

Technische Beschreibung

Fließdruck	2,5 - 5 bar
Durchflusswert	7 l/min
Fließdruck	36,26 - 72,52 psi
Montagesituation	wandmontiert

Montagesituation	tischmontiert
BSP Anschluss-Gewinde	1/2 IG Zoll
Tiefe	65 mm
Schlauchlänge	1500 mm
Höhe	270 mm
Funktion	Handdusche
Funktion	Augendusche
Breite	65 mm
Gewicht	0,85 kg
Produktart	Augendusche