

## Augendusche für Wand-/Tischmontage, Typ: 712



### Bestelldaten

Bestellnummer	984151 712
GTIN	4251138221232
Artikelklasse	97S

### Beschreibung

#### Ausführung:

Augenduschen für den Innenbereich mit Hochleistungsbrauseköpfen für einen begrenzten, gleichmäßigen Wasserstrahl. Mit integriertem automatischem Mengenregulator für die richtige Strahlhöhe unabhängig vom Wasserdruck, sowie integriertem Rückflussverhinderer zum Schutz des Trinkwassernetzes. Gummimuffen um den Brausenkopf schützen den Hilfesuchenden vor Stoßverletzungen. Staubabdeckungen öffnen bei Betätigung der Augendusche durch den Wasserdruck selbständig. Große Bohrungen in den Brauseköpfen verhindern stehendes Wasser und somit Verkalkung. mit einem Brausenkopf

#### Norm:

DIN EN 15154-2:2006, ANSI Z358.1-2015, DVGW NW-0417CL0263

### Technische Beschreibung

Montagesituation	wandmontiert
Montagesituation	tischmontiert
Fließdruck	2,5 - 5 bar
Durchflusswert	7 l/min

Fließdruck	36,26 - 72,52 psi
Gewicht	0,8 kg
Schlauchlänge	1500 mm
Breite	65 mm
Funktion	Handdusche
Funktion	Augendusche
Tiefe	65 mm
Höhe	240 mm
BSP Anschluss-Gewinde	1/2 IG Zoll
Produktart	Augendusche