

**Akku-Inspektionskamera, Herstellerbezeichnung: GIC12V****Bestelldaten**

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 492710 GIC12V |
| GTIN          | 4059952657240 |
| Artikelklasse | 03B           |

**Beschreibung****Ausführung:**

- 127 mm / 5 Zoll Farb-LCD-Display.
- Automatische Rotation des Bildes („Up is Up“™ Funktion).
- Übertragung von Bildern und Videos direkt über Micro-USB-Kabel oder MicroSD-Karte.

Akku-Kompakt-Inspektionskameras für visuelle Inspektionen an schwer zugänglichen Stellen.

**Funktion:**

IP54: Es besteht Schutz gegen Spritzwasser aus allen Richtungen und Schutz gegen Staubablagerungen im Inneren (staubgeschützt), sowie ein vollständiger Berührungsschutz.

**Lieferumfang:**

Inklusive 1 × 12 V / 2,0 Ah Li-Ionen-Akku, Ladegerät, 32 GB MicroSD-Karte, Kamerakabel Nr. 492716 Gr. 1,5, Micro-USB-Kabel, Haken, Magnet, Spiegel, L-BOXX.

**Technische Beschreibung**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Gewicht          | 0,7 kg        |
| Displayauflösung | 1280 × 720 px |
| Kamerakopf Ø     | 8,3 mm        |

|   |                       |
|---|-----------------------|
| Displaygröße                                | 5 Zoll                |
| Akkuspannung                                | 12 V                  |
| Akkukapazität                               | 2 Ah                  |
| IP-Schutzart                                | IP 54                 |
| Länge Kamerakabel                           | 1500 mm               |
| passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung | Bosch 12 V            |
| Verpackung                                  | Systemkoffer (L-Boxx) |
| Produktart                                  | Endoskop              |