

Notdusche, Typ: 837



Bestelldaten

Bestellnummer	984161 837
GTIN	4251138218218
Artikelklasse	97S

Beschreibung

Ausführung:

Körper-Notdusche mit Augendusche mit Auffangbecken, für Bodenmontage. Freistehende Notduschen werden dann eingesetzt, wenn eine Wandmontage der Dusche nicht möglich ist oder ein zentraler Anlaufpunkt für die Erste Hilfe geschaffen werden soll. Mit Hochleistungsduschkopf für einen begrenzten, gleichmäßigen und weichen Wasserstrahl. Wählbare Volumenströme von 50 bis 110 Liter pro Minute. Selbst entleerend, weitestgehend verkalkungs- und wartungsfrei, sowie sehr robust und korrosionsbeständig. Chemikalienbeständige Polyester-Pulverbeschichtung für den Einsatz in aggressiven Umgebungen.

Norm:

DIN EN 15154-1:2006, DIN EN 15154-2:2006, DIN EN 15154-5:2019, ANSI Z358.1-2014, DVGW NW-0416CL0425, DVGW NW-0417CL0263

Technische Beschreibung

Fließdruck	1,5 - 3 bar
Fließdruck	2,5 - 5 bar
Durchflusswert Notdusche	50 l/min

BSP Anschluss-Gewinde	1.1/4 Zoll
Anwendungsbereich	Innen
Durchflusswert Augen-/Gesichtsdusche	14 l/min
Tiefe	630 mm
Fließdruck	21,76 - 43,51 psi
Fließdruck	36,26 - 72,52 psi
Höhe	2330 mm
Montagesituation	bodenmontiert
Breite	425 mm
Gewicht	15,4 kg
Produktart	Notdusche