

Augendusche mit Auffangbecken, Typ: 300



Bestelldaten

Bestellnummer	984152 300
GTIN	4251138218171
Artikelklasse	97S

Beschreibung

Ausführung:

Augenduschen für den Innenbereich mit Hochleistungsbrauseköpfen für einen begrenzten, gleichmäßigen Wasserstrahl. Mit integriertem automatischem Mengenregulator für die richtige Strahlhöhe unabhängig vom Wasserdruck, sowie integriertem Rückflussverhinderer zum Schutz des Trinkwassernetzes. Gummimuffen um den Brausekopf schützen den Hilfesuchenden vor Stoßverletzungen. Staubabdeckungen öffnen bei Betätigung der Augendusche durch den Wasserdruck selbständig. Große Bohrungen in den Brauseköpfen verhindern stehendes Wasser und somit Verkalkung. Mit 2 Brauseköpfen, Auffangbecken und langnachleuchtendem PUSH-Hebel.

Norm:

DIN EN 15154-2:2006, ANSI Z358.1-2015, DVGW NW-0417CL0263.

Technische Beschreibung

Durchflusswert	14 l/min
Fließdruck	36,26 - 72,52 psi
Montagesituation	wandmontiert
Fließdruck	2,5 - 5 bar
Breite	400 mm
Gewicht	3 kg

Tiefe	415 mm
Funktion	Augendusche
Höhe	235 mm
BSP Anschluss-Gewinde	3/4 IG Zoll
Produktart	Augendusche