



## Edelstahl-Innen- / Außenentgrater, Typ: 10-54E



### Bestelldaten

Bestellnummer	814921 10-54E
GTIN	4039976085830
Artikelklasse	86A

### Beschreibung

#### Ausführung:

Gehäuse aus eloxiertem Aluminium, Entgraterkonus aus gehärtetem Spezialstahl. Inklusive beidseitigem Außen-6-kant – ermöglicht maschinelles Entgraten (bis 300 U/min).

#### Verwendung:

Professionelles Innen- und Außenentgraten von Edelstahl-, Stahl-, Kupfer-, Kunststoff- und Alurohren. **Optimal für nichtrostende Stahlrohre.**

### Technische Beschreibung

maschinelles Entgraten möglich	ja
für Rohr-Ø	10 - 54 mm
Werkstoff Gehäuse	eloxiertes Aluminium
Produktart	Entgrater