



## Kettenrohrspannstock Aquila WB, Spannweite für Rohre bis: 6Zoll



### Bestelldaten

Bestellnummer	868651 6
GTIN	4039976127622
Artikelklasse	84B

### Beschreibung

#### Ausführung:

Robuster Kettenrohrspannstock zur Befestigung auf einer Werkbank. Zum einfachen, sicheren Einspannen von Rohren durch speziell gezahnte, v-förmig ausgebildete Spannbacken und stabiler Spannkette mit Schnellverschluss.

- **Stabile, verwindungsfreie Gusskonstruktion der Grundplatte mit integriertem Kettenrohrspannstock, Rohrauflage, Biegevorrichtung.**
- **Speziell gezahnte und gehärtete Doppelspannbacke, leicht wechselbar, prismenförmig, für sicheres Spannen der Rohre.**
- **Spannkette mit stabilen Kettengliedern, leicht spannbar durch Schnellverschluss und Trapezgewindespindel.**
- **Zur Befestigung auf einer Werkbank – bitte die Traglast der Werkbank beachten.**

#### Verwendung:

Sicheres Spannen von 1/8 Zoll – 6 Zoll (10 – 165 mm) Rohren und Vollmaterial.

#### Hinweis:

Verstellbarer Materialständer Nr. 919904 und Werkbänke ab Nr. 921001 finden Sie im Katalog Betriebseinrichtungen.

### Technische Beschreibung

Spannweite	10 - 165 mm
Gewicht	21 kg

---

## Zubehör

Materialständer (Rollenbock) Typ 1	919904 1
Werkbank, links offen, rechts 4 Schubladen, Bambus-Platte Plattenlänge 1500 mm	921001 1500