



Rohrbiegegerät „Sinus“ mit Segmenten im Tragekasten, für Rohr-Außen-Ø: 12-22mm



Bestelldaten

Bestellnummer	822011 12-22
GTIN	4039976026925
Artikelklasse	84C

Beschreibung

Ausführung:

Universeller, robuster Hand-Rohrbieger zum kalten Ziehbiegen von Rohren. Biegesegmente und Gleitschuhe bestehen aus **glasfaserverstärktem Polyamid**, das heißt sehr widerstandsfähig und leicht zugleich. Die Biegesegmente für die verschiedenen Rohr-Ø sind auswechselbar. Das Rohrbiegegerät kann stationär im Schraubstock oder lose von Hand bedient werden.

Verwendung:

Zum Biegen von sowohl weichen als auch harten Kupferrohren, wärmeisolierten Kupferrohren, Stahlrohren sowie Aluminium- und VA-Rohren in den Dimensionen 10 – 22 mm Außendurchmesser (für VA-Rohre 12–18 mm). Biegewinkel bis 180°. (Maximale Wandstärke der Rohre 1,5 mm, Weichkupfer bis 3 mm, VA bis 1,5 mm.)

Inhalt:

Rohrbiegegerät: 1 St.

Je 1 Biegesegment für Rohr-Außen-Ø: 12; 15; 18; 22 mm

Je 1 Gleitschuh für Rohr-Außen-Ø: 12; 15; 18; 22 mm

Lieferumfang:

Bestehend aus Biegeantrieb aus gehärtetem Stahl, Steckbolzen, 4 Biegesegmenten, 4 Gleitschuhen und speziellem Biegespray im Stahlblechtragekasten.

Technische Beschreibung

für Rohr-Außen-Ø	12; 15; 18; 22 mm
Anzahl Gleitschuhe	4
Anzahl Rohrbiegegeräte	1
Gefahrstoffkennzeichnung	GHS02: Flamme
Anzahl Biegesegmente	4
Verpackung	Stahlblechkasten
maximaler Biegewinkel	180 Grad
Werkstoff Biegesegment	glasfaserverstärkter Polyamid
Werkstoff Gleitschuh	glasfaserverstärkter Polyamid
Produktart	Biegeapparat

Zubehör

Gleitschuh für Rohr-Außen-Ø 15 mm	822120 15
Biegesegment für Rohr-Außen-Ø 18 mm	822110 18
Gleitschuh für Rohr-Außen-Ø 18 mm	822120 18
Biegesegment für Rohr-Außen-Ø 22 mm	822110 22