



## Akku-Schlagbohrschrauber, Typ: 71040761



### Bestelldaten

Bestellnummer	070100 71040761
GTIN	4014586898865
Artikelklasse	03F

### Beschreibung

#### Ausführung:

**2-Gang-Akku-Schlagbohrschrauber mit bürstenlosem Motor.**

- **Elektronische Drehzahlregelung für sanftes und sicheres Anbohren und Schrauben, Rechts-/Links-Lauf.**
- **2-Gang Vollmetall-Getriebe mit zuschaltbarem Schlagwerk für Bohren in Metall, Stein und Mauerwerk.**
- **Mehrstufige Drehmomenteinstellung und abnehmbares Bohrfutter.**
- **Inklusive QuickIN Vollmetall-Bohrfutter (120 Nm) mit hartmetallbestückten Spannbacken und hohen Spannkräften.**
- **FEIN SafetyCell Technology. Schützt den Akku und die Maschine vor Überlastung, Überhitzung und Tiefentladung.**

#### Lieferumfang:

**Ohne Akku und ohne Ladegerät.**

Inklusive 1× QuickIN Bohrfutter (120 Nm), 1× Gürtelclip, 1× L-BOXX.

#### Hinweis:

Passende Akkus und Ladegeräte finden Sie unter Nr. 073851 – 073866.

### Technische Beschreibung

Motorbauweise	Bürstenlos
Verpackung	Systemkoffer (L-Boxx)
typische Verwendung	Heavy Duty
Herstellerbezeichnung	ASB 18 Q AS Select
maximale Drehzahl 1. Gang	0 - 450 min <sup>-1</sup>
Gewicht	1,5 kg
maximales Drehmoment hart	60 Nm
Energieversorgung	Akkubetrieben
Akkuart	Lithium-Ion
maximaler Spiralbohr-Ø in Holz	50 mm
maximale Vibration nach EN ohne Schlagbohrfunktion	<2,5 m/s <sup>2</sup>
maximaler Spiralbohr-Ø in Beton	13 mm
passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung	Bosch 18 V
Akkuspannung	18 V
maximaler Spiralbohr-Ø in Stahl	13 mm
Anzahl enthaltener Akkus	0
maximale Vibration nach EN mit Schlagbohrfunktion	130 m/s <sup>2</sup>
maximale Drehzahl 2. Gang	2000 min <sup>-1</sup>
maximales Drehmoment weich	38 Nm
Schnellspannfutter Spannbereich	1,5 - 13 mm
Produktart	Schlagbohrschrauber

## Zubehör

Akku Li-IonHighPower Akkutyp, Akkuspannung FE18 V	073834 FE18
Akku Li-Ion Akkutyp, Akkuspannung FE18 V	073835 FE18
Akku Li-Ion Akkutyp, Akkuspannung FE18 V	073837 FE18