



Akku-Bohrschrauber 18V, 2-Gang, Schnellspannfutterspannbereich 1,5-13, im Transportkoffer, Typ: 7113246H1



Bestelldaten

Bestellnummer	070205 7113246H1
GTIN	
Artikelklasse	03F

Beschreibung

Ausführung:

2- und 4 Gang Akku-Bohrschrauber

- Für präzise Bohr- und Schraubergebnisse.
- Elektronische Drehzahlregelung für sanftes und sicheres Anbohren und Schrauben, Rechts-/Links-Lauf.
- Robustes Metallgetriebegehäuse für lange Lebensdauer.
- Gute Gewichtsbalance und Ergonomie mit Softgrip-Einlagen für ermüdungsfreien Dauereinsatz.
- Maximaler Arbeitsfortschritt mit AMPShare 18V ProCore Akkus: COOLPACK 2.0-Technologie sorgt für eine um 135 % längere Akkulebensdauer. Modernste Zelltechnologie und intelligentes Akku-Management sorgen für 87 % mehr Leistung als bei konventionellen Akkus.

2-Gang Akku-Bohrschrauber mit bürstenlosem Motor und QuickIN Schnittstelle. Perfekt geeignet für Bohren und Gewindebohren bis 10mm.

- Mechanische Drehmomenteinstellung.
- Kompakte Bauweise.
- Bürstenloser FEIN PowerDrive Motor mit 30 % höherem Wirkungsgrad und langer Lebensdauer.

Lieferumfang:

Inklusive Akku und Ladegerät. QuickIN Bohrfutter, Gürtelclip, Bithalter, L-BOXX

Technische Beschreibung

Schnellspannfutter Spannbereich	1,5 - 13 mm
maximales Drehmoment weich	38 Nm
Gewicht	1,7 kg
maximaler Spiralbohr-Ø in Stahl	13 mm
Akkuart	Lithium-Ion
maximale Drehzahl 2. Gang	2000 min ⁻¹
maximale Drehzahl 1. Gang	450 min ⁻¹
maximaler Spiralbohr-Ø in Holz	50 mm
Herstellerbezeichnung	ABS 18 Q AS
Verpackung	Systemkoffer (L-Boxx)
typische Verwendung	Strong
maximales Drehmoment hart	60 Nm
Energieversorgung	Akkubetrieben
maximale Vibration nach EN	<2,5 m/s ²
Akkuspannung	18 V
Akkukapazität	4 Ah
passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung	Bosch 18 V
Produktart	Bohrschrauber
USP1	18V, 2-Gang
USP2	Schnellspannfutterspannbereich 1,5-13, im Transportkoffer