



Akku-Bohrschrauber 4-Gang Getriebe. 18V, geeignet für Holz & Stahl, Schnellfutter Spannbereich 1,5-13, ohne Akku, Typ: 71161561



Bestelldaten

Bestellnummer	070200 71161561
GTIN	4014586900100
Artikelklasse	03F

Beschreibung

Ausführung:

2- und 4 Gang Akku-Bohrschrauber

- Für präzise Bohr- und Schraubergebnisse.
- Elektronische Drehzahlregelung für sanftes und sicheres Anbohren und Schrauben, Rechts-/Links-Lauf.
- Robustes Metallgetriebegehäuse für lange Lebensdauer.
- Gute Gewichtsbalance und Ergonomie mit Softgrip-Einlagen für ermüdungsfreien Dauereinsatz.
- Maximaler Arbeitsfortschritt mit AMPShare 18V ProCore Akkus: COOLPACK 2.0-Technologie sorgt für eine um 135 % längere Akkulebensdauer. Modernste Zelltechnologie und intelligentes Akku-Management sorgen für 87 % mehr Leistung als bei konventionellen Akkus.

4-Gang Akku-Bohrschrauber mit bürstenlosem Motor und QuickIN MAX Schnittstelle.

Kompromisslose Leistung für Bohren und Gewindebohren bis 13 mm.

- 4-Gang Vollmetall-Getriebe. Mit Drehzahlen bis zu 4000 U/min für optimale Schnittgeschwindigkeiten in Metall für jede Bohrung von 1,5 bis 80 mm.
- Der bürstenlose, leistungsstarke FEIN PowerDrive Motor, mit bis zu 30% höherem Wirkungsgrad, ermöglicht eine höhere Lebensdauer.

- **Sicheres und Kontrolliertes Arbeiten durch Kickback Control, Wiederanlaufschutz, Überlastschutz und ausziehbaren Zusatzhandgriff.**
- **Die innovative Nachsetzfunktion ermöglicht das Verschrauben in Holz mit reduzierter Geschwindigkeit für perfekte Arbeitsergebnisse.**
- **Intuitives Bedienfeld mit dimmbarer LED zum perfekten Ausleuchten der Arbeitsstelle je nach Material.**

Lieferumfang:

Ohne Akku und Ladegerät. QuickIN Bohrfutter, Gürtelclip, Handgriff, Bithalter, L-BOXX

Hinweis:

Passende Akkus, Ladegeräte und Startersets finden Sie unter Nr. 073851 - 073866.

Technische Beschreibung

passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung	Bosch 18 V
typische Verwendung	Heavy Duty
maximale Drehzahl 2. Gang	850 min ⁻¹
maximaler Spiralbohr-Ø in Holz	60 mm
Herstellerbezeichnung	ASCM 18-4 QM AS Select
Akkuart	Lithium-Ion
maximaler Spiralbohr-Ø in Stahl	13 mm
Verpackung	Systemkoffer (L-Boxx)
Energieversorgung	Akkubetrieben
maximale Vibration nach EN	<2,5 m/s ²
maximales Drehmoment hart	90 Nm
maximale Drehzahl 4. Gang	4000 min ⁻¹
Akkuspannung	18 V
maximales Drehmoment weich	45 Nm
maximale Drehzahl 1. Gang	430 min ⁻¹
Schnellspannfutter Spannbereich	1,5 - 13 mm
Gewicht	1,3 kg
maximale Drehzahl 3. Gang	2000 min ⁻¹
Produktart	Bohrschrauber
USP1	4-Gang Getriebe. 18V

USP2

geeignet für Holz & Stahl,
Schnellfutter Spannbereich
1,5-13, ohne Akku

Zubehör

Akku-Starter-Set Typ 92604324

073832 92604324

Akku Li-Ion Akkutyp, Akkuspannung FE18 V

073837 FE18