



## Akku-Bohrschrauber 18V, 2-Gang, Schnellspannfutterspannbereich 1,5-13, im Transportkoffer, Typ: 71161561H1



### Bestelldaten

Bestellnummer	070205 71161561H1
GTIN	
Artikelklasse	03F

### Beschreibung

#### Ausführung:

#### 2- und 4 Gang Akku-Bohrschrauber

- Für präzise Bohr- und Schraubergebnisse.
- Elektronische Drehzahlregelung für sanftes und sicheres Anbohren und Schrauben, Rechts-/Links-Lauf.
- Robustes Metallgetriebegehäuse für lange Lebensdauer.
- Gute Gewichtsbalance und Ergonomie mit Softgrip-Einlagen für ermüdungsfreien Dauereinsatz.
- Maximaler Arbeitsfortschritt mit AMPShare 18V ProCore Akkus: COOLPACK 2.0-Technologie sorgt für eine um 135 % längere Akkulebensdauer. Modernste Zelltechnologie und intelligentes Akku-Management sorgen für 87 % mehr Leistung als bei konventionellen Akkus.

#### 4-Gang Akku-Bohrschrauber mit bürstenlosem Motor und QuickIN MAX Schnittstelle.

Kompromisslose Leistung für Bohren und Gewindebohren bis 13 mm.

- 4-Gang Vollmetall-Getriebe. Mit Drehzahlen bis zu 4000 U/min für optimale Schnittgeschwindigkeiten in Metall für jede Bohrung von 1,5 bis 80 mm.
- Der bürstenlose, leistungsstarke FEIN PowerDrive Motor, mit bis zu 30% höherem Wirkungsgrad, ermöglicht eine höhere Lebensdauer.
- Sicheres und Kontrolliertes Arbeiten durch Kickback Control, Wiederanlaufschutz, Überlastschutz und ausziehbaren Zusatzhandgriff.
- Die innovative Nachsetzfunktion ermöglicht das Verschrauben in Holz mit reduzierter Geschwindigkeit für perfekte Arbeitsergebnisse.

- **Intuitives Bedienfeld mit dimmbarer LED zum perfekten Ausleuchten der Arbeitsstelle je nach Material.**

**Lieferumfang:**

Inklusive Akku und Ladegerät. QuickIN Bohrfutter, Gürtelclip, Handgriff, Bithalter, L-BOXX

## Technische Beschreibung

Herstellerbezeichnung	ASCM 18-4 QM AS
maximale Drehzahl 3. Gang	2000 min <sup>-1</sup>
maximale Drehzahl 1. Gang	430 min <sup>-1</sup>
Gewicht	1,8 kg
Akkukapazität	4 Ah
Verpackung	Systemkoffer (L-Boxx)
passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung	Bosch 18 V
Akkuart	Lithium-Ion
maximales Drehmoment weich	45 Nm
typische Verwendung	Heavy Duty
Schnellspannfutter Spannbereich	1,5 - 13 mm
maximaler Spiralbohr-Ø in Holz	60 mm
maximaler Spiralbohr-Ø in Stahl	13 mm
maximale Drehzahl 2. Gang	850 min <sup>-1</sup>
maximale Vibration nach EN	<2,5 m/s <sup>2</sup>
Energieversorgung	Akkubetrieben
maximale Drehzahl 4. Gang	4000 min <sup>-1</sup>
Akkuspannung	18 V
maximales Drehmoment hart	90 Nm
Produktart	Bohrschrauber
USP1	18V, 2-Gang
USP2	Schnellspannfutterspannbereich 1,5-13, im Transportkoffer

