



Akku-Bohrschrauber 18V, 2-Gang, Schnellspannfutterspannbereich 1,5-13, im Transportkoffer, Typ: 711SET



Bestelldaten

Bestellnummer	070205 711SET
GTIN	
Artikelklasse	03F

Beschreibung

Ausführung:

2- und 4 Gang Akku-Bohrschrauber

- Für präzise Bohr- und Schraubergebnisse.
- Elektronische Drehzahlregelung für sanftes und sicheres Anbohren und Schrauben, Rechts-/Links-Lauf.
- Robustes Metallgetriebegehäuse für lange Lebensdauer.
- Gute Gewichtsbalance und Ergonomie mit Softgrip-Einlagen für ermüdungsfreien Dauereinsatz.
- Maximaler Arbeitsfortschritt mit AMPShare 18V ProCore Akkus: COOLPACK 2.0-Technologie sorgt für eine um 135 % längere Akkulebensdauer. Modernste Zelltechnologie und intelligentes Akku-Management sorgen für 87 % mehr Leistung als bei konventionellen Akkus.

4-Gang Akku-Bohrschrauber mit bürstenlosem Motor und QuickIN MAX Schnittstelle.

Kompromisslose Leistung für Bohren und Gewindebohren bis 13 mm.

- 4-Gang Vollmetall-Getriebe. Mit Drehzahlen bis zu 4000 U/min für optimale Schnittgeschwindigkeiten in Metall für jede Bohrung von 1,5 bis 80 mm.
- Der bürstenlose, leistungsstarke FEIN PowerDrive Motor, mit bis zu 30% höherem Wirkungsgrad, ermöglicht eine höhere Lebensdauer.

- **Sicheres und Kontrolliertes Arbeiten durch Kickback Control, Wiederanlaufschutz, Überlastschutz und ausziehbaren Zusatzhandgriff.**
- **Die innovative Nachsetzfunktion ermöglicht das Verschrauben in Holz mit reduzierter Geschwindigkeit für perfekte Arbeitsergebnisse.**
- **Intuitives Bedienfeld mit dimmbarer LED zum perfekten Ausleuchten der Arbeitsstelle je nach Material.**

Lieferumfang:

Inklusive Akku und Ladegerät. QuickIN Bohrfutter, Gürtelclip, Handgriff, Bithalter, L-BOXX und Metall-Winkelkopf, Stecknuss-Adapter 1/2 Zoll, Bithalter 1/4 Zoll, Gewindebohr-Adapter mit zwei Spannzangen für Schaft-Ø 4,5 und 6 mm.

Technische Beschreibung

maximaler Spiralbohr-Ø in Stahl	13 mm
typische Verwendung	Heavy Duty
Herstellerbezeichnung	ASCM 18-4
maximale Drehzahl 4. Gang	4000 min ⁻¹
Akkuart	Lithium-Ion
Verpackung	Systemkoffer (L-Boxx)
maximales Drehmoment weich	45 Nm
maximale Drehzahl 2. Gang	850 min ⁻¹
maximale Drehzahl 1. Gang	430 min ⁻¹
Anzahl enthaltener Akkus	2
Energieversorgung	Akkubetrieben
maximales Drehmoment hart	90 Nm
passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung	Bosch 18 V
Schnellspannfutter Spannbereich	1,5 - 13 mm
maximaler Spiralbohr-Ø in Holz	60 mm
maximale Drehzahl 3. Gang	2000 min ⁻¹
maximale Vibration nach EN	<2,5 m/s ²
Akkuspannung	18 V
Produktart	Bohrschrauber
USP1	18V, 2-Gang

USP2

Schnellspannfutterspannbereich
1,5-13, im Transportkoffer

Zubehör

Akku Bohrschrauber Typ 71161561

070200 71161561

Zubehör für HandschrauberQuick-In Typ 711301

070208 711301

Akku-Starter-SetProCore Akkutyp, Akkuspannung C18 V

073863 C18