



## Akku-Bohrschrauber 4-Gang Getriebe. 18V, geeignet für Holz & Stahl, Schnellfutter Spannbereich 1,5-13, Typ: 71161461



### Bestelldaten

Bestellnummer	070200 71161461
GTIN	4014586898919
Artikelklasse	03F

### Beschreibung

#### Ausführung:

#### 2- und 4 Gang Akku-Bohrschrauber

- Für präzise Bohr- und Schraubergebnisse.
- Elektronische Drehzahlregelung für sanftes und sicheres Anbohren und Schrauben, Rechts-/Links-Lauf.
- Robustes Metallgetriebegehäuse für lange Lebensdauer.
- Gute Gewichtsbalance und Ergonomie mit Softgrip-Einlagen für ermüdungsfreien Dauereinsatz.
- Maximaler Arbeitsfortschritt mit AMPShare 18V ProCore Akkus: COOLPACK 2.0-Technologie sorgt für eine um 135 % längere Akkulebensdauer. Modernste Zelltechnologie und intelligentes Akku-Management sorgen für 87 % mehr Leistung als bei konventionellen Akkus.

Kleiner und leichter 4-Gang Akku-Bohrschrauber mit bürstenlosem Motor und QuickIN Schnittstelle. Perfekt geeignet für universelles Bohren und Schrauben bis 8mm.

- **Vollmetall-Getriebe mit 4 Gängen für optimale Schnittgeschwindigkeiten für Bohren in Metall und selbstbohrende Schrauben bis 6mm.**
- **Bürstenloser FEIN PowerDrive Motor mit 30 % höherem Wirkungsgrad und langer Lebensdauer.**

- **Mechanische Drehmomenteinstellung.**
- **Umfangreicher Anwenderschutz durch Wiederanlaufschutz, elektronischen Überlastschutz und Bremse.**

**Lieferumfang:**

QuickIN Bohrfutter, Gürtelclip, Bithalter, L-BOXX

**Hinweis:**

Passende Akkus, Ladegeräte und Startersets finden Sie unter Nr. 073851 - 073866.

## Technische Beschreibung

maximale Drehzahl 3. Gang	1400 min <sup>-1</sup>
Gewicht	1,3 kg
Herstellerbezeichnung	ASCM 18 QSW AS Select
passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung	Bosch 18 V
maximale Drehzahl 1. Gang	400 min <sup>-1</sup>
Verpackung	Systemkoffer (L-Boxx)
maximales Drehmoment hart	40 Nm
maximales Drehmoment weich	30 Nm
maximaler Spiralbohr-Ø in Stahl	13 mm
maximale Vibration nach EN	<2,5 m/s <sup>2</sup>
Akkuspannung	18 V
Akkuart	Lithium-Ion
maximaler Spiralbohr-Ø in Holz	40 mm
maximale Drehzahl 4. Gang	2500 min <sup>-1</sup>
typische Verwendung	Medium
Energieversorgung	Akkubetrieben
maximale Drehzahl 2. Gang	700 min <sup>-1</sup>
Schnellspannfutter Spannbereich	1,5 - 13 mm
Produktart	Bohrschrauber
USP1	4-Gang Getriebe. 18V
USP2	geeignet für Holz & Stahl, Schnellfutter Spannbereich 1,5-13

---

**Zubehör**

Akku-Starter-Set Typ 92604324

073832 92604324

Akku Li-Ion Akkutyp, Akkuspannung FE18 V

073837 FE18