



Akku-Bohrschrauber, Typ: M18BLDDRC5



Bestelldaten

Bestellnummer	070210 M18BLDDRC5
GTIN	4058546477066
Artikelklasse	03L

Beschreibung

Ausführung:

MILWAUKEE – Akku-Bohrschrauber Durchzugsstarke Akku-2-Gang Bohrerschrauber mit R/L-Lauf. REDLITHIUM™-Akkus mit **Einzelzellenüberwachung** und **Ladestandsanzeige**. Robustes **Metallgetriebegehäuse** für lange Lebensdauer. **FIXTEC-Metall-Schnellspannbohrfutter** mit Spindel-Lock. LED-Beleuchtung des Arbeitsbereiches. Handgriff mit Softgrip-Auflage für hohen Anwenderkomfort.

Lieferumfang:

Inklusive 2x M18 Red-Li-Ionen-Akkus, M12-18 FC Ladegerät, Gürtelclip, HD-Box (Systemkoffer).

Hinweis:

Passende Ersatzakkus und Ladegeräte finden Sie ab Nr. 073816, Nr. 073827 und Nr. 073840.

Technische Beschreibung

passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung	Milwaukee Typ B 18 V
Gewicht	1,8 kg
maximale Drehzahl 2. Gang	1700 min ⁻¹
Anzahl enthaltener Akkus	2

Akkuspannung	18 V
maximale Vibration nach EN	< 2,5 m/s ²
Schnellspannfutter Spannbereich	1,5 - 15 mm
maximaler Spiralbohr-Ø in Stahl	13 mm
maximale Drehzahl 1. Gang	0 - 550 min ⁻¹
maximaler Spiralbohr-Ø in Holz	52 mm
maximales Drehmoment hart	60 Nm
typische Verwendung	Strong
Motorbauweise	Bürstenloser Motor
Herstellerbezeichnung	M18 BLDDRC-502C
Energieversorgung	Akkubetrieben
Akkukapazität	5 Ah
Akkuart	Lithium-Ion
Verpackung	Systemkoffer (HD=Heavy Duty)
Produktart	Bohrschrauber