



Digitaler Messschieber-SET TESA-CAL IP67, Messbereich 150 mm, Anzahl Messschieber: 3



Bestelldaten

Bestellnummer	405522 3
GTIN	4067263132776
Artikelklasse	45A

Beschreibung

Ausführung:

Großes, kontrastreiches Display mit 11 mm Ziffernhöhe. Mehr als 12000 Stunden Betriebsdauer, Standby-Schaltung nach 10 Minuten und Auto-Abschaltung nach 2 Stunden. ABS Messmodus. Rundumschutz gegen Flüssigkeiten.

Funktion:

IP67: Es besteht Schutz gegen zeitweises Eintauchen in Wasser und Schutz gegen Eindringen von Staub (staubdicht), sowie vollständiger Berührungsschutz.

Verwendung:

Außen-, Innen-, Stufen und Tiefenmessungen.

Lieferumfang:

Inklusive 1 Batterie Nr. 081560 Gr. CR2032. Set bestehend aus 3× Nr. 412760 Gr.150.

Technische Beschreibung

Messabweichung E MPE	±0,03 mm
Messwert und Nullpunkt nach Reaktivierung aus Standby erhalten	ja
Tiefenmaß	eckig 3,7×1,3
Auto-Abschaltung	ja

Energieversorgung	Batteriebetrieben
Schnabellänge	40 mm
Ablesung umschaltbar	mm / Inch
Anzahl enthaltener Batterien	1
Betriebsdauer	12000 Stunden
Tiefenmaß vorhanden	ja
Norm	ISO 13385
Messwertsicherung	einmalige Einstellung des Nullpunkts
Kalibrierung	A1
Messbereich	0 - 150 mm
Ablesung	0,01 mm
Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus	081560 CR2032
IP-Schutzart	IP 67
Ziffernhöhe LCD-Display	11 mm
Ablesung	0,0005 Zoll
Stand-by-Schaltung	ja
Messtechnik	digital
Werkstoff	Edelstahl, INOX
alle Teile	gehärtet
Verpackung	stabile Box
Produktart	Universal-Messschieber

Dienstleistungen

DAkKS-Kalibrierung Messschieber / Tiefenmessschieber maximaler Messbereich 3X200 mm	021010 3X200
Kalibrierung Messschieber / Tiefenmessschieber maximaler Messbereich 3X200 mm	021000 3X200

Zubehör

Knopfzelle / Sonderbatterie Batterietyp CR2032

081560 CR2032