



**Digitaler Messschieber-SET TESA-CAL IP67 mit rundem Tiefenmaß,
Messbereich 150 mm, Anzahl Messschieber: 3**



Bestelldaten

Bestellnummer	405523 3
GTIN	4067263132806
Artikelklasse	45A

Beschreibung

Ausführung:

Großes, kontrastreiches Display mit 11 mm Ziffernhöhe. Mehr als 12000 Stunden Betriebsdauer, Standby-Schaltung nach 10 Minuten und Auto-Abschaltung nach 2 Stunden. ABS Messmodus. Rundumschutz gegen Flüssigkeiten.

Funktion:

IP67: Es besteht Schutz gegen zeitweises Eintauchen in Wasser und Schutz gegen Eindringen von Staub (staubdicht), sowie vollständiger Berührungsschutz.

Verwendung:

Außen-, Innen-, Stufen und Tiefenmessungen.

Lieferumfang:

Inklusive 1 Batterie Nr. 081560 Gr. CR2032. Set bestehend aus 3× Nr. 412759 Gr.150.

Technische Beschreibung

Ablesung	0,0005 Zoll
Ablesung umschaltbar	mm / Inch
Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus	081560 CR2032
Ablesung	0,01 mm
Kalibrierung	A1

Ziffernhöhe LCD-Display	11 mm
Messabweichung E MPE	±0,03 mm
Norm	ISO 13385
Auto-Abschaltung	Ja
Schnabellänge	40 mm
IP-Schutzart	IP 67
Messwert und Nullpunkt nach Reaktivierung aus Standby erhalten	Ja
Messwertsicherung	einmalige Einstellung des Nullpunkts
Stand-by-Schaltung	Ja
Tiefenmaß vorhanden	Ja
Messbereich	0 - 150 mm
Betriebsdauer	12000 Stunden
Energieversorgung	Batteriebetrieben
Anzahl enthaltener Batterien	1
Tiefenmaß	Ø 1,6
Messtechnik	digital
Werkstoff	Edelstahl, INOX
alle Teile	gehärtet
Verpackung	stabile Box
Produktart	Universal-Messschieber

Passende Produkte

<https://www.hoffmann-group.com/DE/de/hom/p/405523-3>